



Une avancée sans précédent dans la technologie auditive

Type : RIC écouteur déporté		Pertes auditives: légères à moyennes sévères				LPPR > 20 Ans : 2335791 LPPR < 20 Ans : 2355084	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Vue D'ensemble)							
Niveau de sortie Max (dB)*	126	Gain Max (dB)*	70	Consommation (mA)	0,9	Type de Pile	10
Classe LPPR	D	Nombre de Micro HD	2	Programmes d'écoute	5	Durée de Pile moyenne (H)	100/75
(*) Mesure faites selon simulateur d'oreille IEC 60118-0 - Avec écouteur 70dB et click embout							
AUTRES CARACTERISTIQUES							
Contrôle Volume	BP	Bobine Téléphonique	non	Puissances disponibles (dB)	S45/M55/P60	Ecouteur HP* (dB)	non
Marche/Arrêt	BP/TP	Dômes silicone & embout ric	oui	Coude enfant	non	Technologie sans fil	non
Entrée Audio	non	Nano Protection	oui	Sécurité enfant	non	Technologie TwinCore®	oui
Adaptateur lunette	non	Rechargeable	non	Cross & Bicross lunette	non	Liaison Bluetooth®	non
Couleurs disponibles	8	Tuning Concept	oui	Cross & Bicross Volant	non	SecureTec®	oui

BP: Bouton de programme - Tél: Télécommande - TP: Tiroir Pile

	Traitement en HD pour entendre en toute sérénité	Charismo 18-2c	Charismo 12 -2c
HD Speech (Parole HD)	Apporte la plus naturelle et confortable restitution sonore		-
Directivité HD	De la haute définition pour une intelligibilité optimale dans tous les environnements sonores		✓
Microphones HD	Assure une expérience HiFi naturelle et réaliste		✓
Bande Passante HD	Totalelement automatique il surpasse les capacités des micros directionnels traditionnels		-
Focus 360°	Analysent et ajustent automatiquement les paramètres en temps réels		36
Canaux de Traitement	Permet davantage de précision et simplifie le contrôle d'un nombre de canaux plus important		18
Bandes d'Echantillonnage	Restaure l'écoute des fréquences inaudibles en les comprimant dans une zone audible		✓
Compression Fréquentielle 2c	Méthode de compression lente qui préserve l'enveloppe naturelle de parole		✓
Compression 2c	Limiteur de sortie à canaux multiples pour davantage de confort et de sécurité auditive		✓
MPO Multicanaux	Offre une directivité optimale même dans les milieux sonores très faibles		✓
Mise à Niveau Automatique	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide		Charismo 18-2c
Smart Set & Go (Régler c'est parti)	Ajustement automatique de la réponse en fréquence selon l'environnement sonore		✓
Equaliseur Auto-Smart	Analyse en temps réel l'environnement et ajuste les paramètres appropriés		✓
Gestion des Environnements	Assure une amplification progressive et programmée en douceur pour une meilleure acceptation patient		✓
Auto Acclimatation	Enregistrement de l'activité auditive pour un suivi plus précis et des réponses efficaces		✓
Data Logging	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide		Charismo 18-2c
Confort	Contrôle permanent du larsen pour davantage de gain dans toutes les situations et sans artefacts		✓
Anti Larsen Prévétif 2c	Totalelement automatique "régler & profiter" il assure un confort d'écoute durable		✓
Réduction Auto des Bruits 2c	Détection en temps réel et annule le bruit de vent gênant		✓
Auto-Vent	Action rapide sur les bruits brefs et de courte durée		✓
SoundSmoothing	Assure la localisation sonore en reproduisant l'effet naturel du pavillon		✓
SoundLocator	Apporte un meilleur confort dans les hautes fréquences en réduisant les bruits transitoires aigus		✓
SoundRadiance	Assure jour après jour des performances constantes		Charismo 18-2c
SecureTec	C-Grid, filtres contre le cérumen simple et facile à changer		✓
Double Anti Cérumen	Nano-revêtement intérieur et extérieur		✓
Revêtement SecureTec	Barrières microphones et rocker switch contre la saleté, l'humidité et autres micro-particules		✓
Joint SecureTec			✓
PRODUITS OPTIONNELS		100% de connectivité en toute liberté	
Connectivité	Compatibles Blu RCU et Mini Blu pour une liaison sans fil permanente, facile à utiliser / Technologie sans fil Bluetooth pour piloter du bout des doigts / Synchronise automatiquement le signal sonore dans les deux oreilles. Très apprécié dans les environnements où le mode microphone directionnel est approprié / Facile à utiliser, elle permet des ajustements sonore où changement de programme en toute discrétion		-
Rechargeable (1)	Economique et écologique avec fonction de séchage		Charismo 18-2c
AutoPhone (2)	Identifie automatiquement l'utilisation d'un téléphone portable et bascule en mode approprié (aimant nécessaire)		-
Bobine Téléphonique (2)	Aides auditives dotées d'une bobine à induction, permettant l'utilisation en mode T		-

(1) Uniquement sur Free et RIC 312

(2) Modèle Free et Ric 312 - en option sur intras auriculaire

Couleurs Disponibles



Beige, Tabac, Carbone, Granite, Gris, Perle Blanc, Bronze, Argent

[Une gamme d'aides auditives nouvelle génération sélectionnée et distribuée par Audition Conseil.]