



L'accord parfait entre confort, esthétique et traitement sonore haute définition

Type : Intra-auriculaire	Pertes auditives: légères à sévères	LPPR > 20 Ans : 2335791 LPPR < 20 Ans : 2355084
---------------------------------	--	--

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Vue D'ensemble)

Niveau de sortie Max (dB)*	127	Gain Max (dB)*	62	Consommation (mA)	1	Type de Pile	13/312/10
Classe LPPR	D	Nombre de Micro HD**	2	Programmes d'écoute	6	Durée de Pile moyenne (H)	120/220

(**) selon modèles (*) Mesure faites selon simulateur d'oreille IEC 118-13: 2011 - Modèle Energy

AUTRES CARACTERISTIQUES

Contrôle Volume	BP / Tél	Bobine Téléphonique*	oui	Compatibilité GSM	M4	Générateur de bruit	non
Marche/Arrêt	BP/Tél/TP	Disponible en modèle NRJ*	non	Coude enfant	non	Technologie sans fil	oui
Entrée Audio	non	Nano Protection	oui	Sécurité enfant	non	Technologie TwinCore®	oui
Adaptateur lunette	non	Rechargeable	non	Cross & Bicross lunette	non	Liaison Bluetooth®	oui
Couleurs disponibles	4	Tuning Concept	non	Cross & Bicross Volant	non	Secure Tec®	oui

BP: Bouton de programme - Tél: Télécommande - TP: Tiroir Pile (*) selon modèles

HD Speech (Parole HD)	Traitement en HD pour entendre en toute sérénité
Microphones HD	De la haute définition pour une intelligibilité optimale dans tous les environnements sonores
Focus 360°	Totalement automatique il surpasse les capacités des micros directionnels traditionnels
Canaux de Traitement	Analysent et ajustent automatiquement les paramètres en temps réels
Bandes d'Echantillonnage	Permet davantage de précision et simplifie le contrôle d'un nombre de canaux plus important
Compression Fréquentielle 2c	Restaure l'écoute des fréquences inaudibles en les comprimant dans une zone audible
Compression 2c	Méthode de compression lente qui préserve l'enveloppe naturelle de parole
MPO Multicanaux	Limiteur de sortie à canaux multiples pour davantage de confort et de sécurité auditive
Mise à Niveau Automatique	Offre une directivité optimale même dans les milieux sonores très faibles
Smart Set & Go (Régler c'est parti)	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide
Equaliseur Auto-Smart	Ajustement automatique de la réponse en fréquence selon l'environnement sonore
Gestion des Environnements	Analyse en temps réel l'environnement et ajuste les paramètres appropriés
Auto Acclimatation	Assure une amplification progressive et programmée en douceur pour une meilleure acceptation patient
Data Logging	Enregistrement de l'activité auditive pour un suivi plus précis et des réponses efficaces
Confort	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide
Anti Larsen Prévétif 2c	Contrôle permanent du larsen pour davantage de gain dans toutes les situations et sans artefacts
Réduction Auto des Bruits 2c	Totalement automatique "régler & profiter" il assure un confort d'écoute durable
Auto-Vent	Détecte en temps réel et annule le bruit de vent gênant
SoundSmoothing	Action rapide sur les bruits brefs et de courte durée
SoundLocator	Assure la localisation sonore en reproduisant l'effet naturel du pavillon
SoundRadiance	Apporte un meilleur confort dans les hautes fréquences en réduisant les bruits transitoires aigus
SecureTec	Assure jour après jour des performances constantes
Double Anti Cérumen	C-Grid, filtres contre le cérumen simple et facile à changer
Revêtement SecureTec	Nano-revêtement intérieur et extérieur
Joints SecureTec	Barrières microphones et rocker switch contre la saleté, l'humidité et autres micro-particules

Accord 16 - 2c Intras	✓*
	✓*
	32
	16
	✓
	✓
	✓
	✓
Accord 16- 2c Intras	✓
	✓
	✓
	✓
Accord 16- 2c Intras	✓
	✓
	✓
Accord 16 - 2c Intras	✓
	✓
	✓

PRODUITS OPTIONNELS	100% de connectivité en toute liberté
Multi connectivité (2)	Compatibles Blu RCU et Mini Blu pour une liaison sans fil permanente, facile à utiliser / Technologie sans fil Bluetooth pour piloter du bout des doigts / Synchronise automatiquement le signal sonore dans les deux oreilles. Très apprécié dans les environnements où le mode microphone directionnel est approprié / Facile à utiliser, elle permet des ajustements sonore où changement de programme en toute discrétion
AutoPhone (2)	Identifie automatiquement l'utilisation d'un téléphone portable et bascule en mode approprié (aimant nécessaire)
Bobine Téléphonique (2)	Aides auditives dotées d'une bobine à induction, permettant l'utilisation en mode T

Accord 16- 2c Intras	  
	Blu Rcu M n Blu Télécommande à LED
Accord 16- 2c Intras	✓
	✓

AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement lié aux petites pièces - Cet aide auditive ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge.

AVERTISSEMENT : Le niveau sonore maximal en sortie pouvant être atteint s'élève à 132 dB SPL - Risque pour l'ouïe - Seul un Audioprothésiste peut assurer un ajustement précis.

(2) En option sur intras auriculaire