



Quand la technologie auditive devient exceptionnelle



Type : RIC écouteur déporté	Pertes auditives: légères à sévères	LPPR > 20 Ans : 2335791 LPPR < 20 Ans : 2355084
-----------------------------	-------------------------------------	--

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Vue D'ensemble)							
Niveau de sortie Max (dB)*	130	Gain Max (dB)*	75	Consommation (mA)	1	Type de Pile	13
Classe LPPR	D	Nombre de Micro HD	4	Programmes d'écoute	6	Durée de Pile moyenne (H)	~200

(\* Mesures faites au coupleur 2cc selon la norme ANSI S3.22-2009 et IEC 60118-7:2005

AUTRES CARACTERISTIQUES							
Contrôle Volume	BP / Tél	Bobine Téléphonique	oui	Puissances disponibles (dB)	S45/M55/P60	Écouteur HP (dB)	HP 75
Marche/Arrêt	BP/Tél/TP	Dômes silicone & embout	oui	Coude enfant	non	Technologie sans fil	oui
Entrée Audio	non	Nano Protection	oui	Sécurité enfant	non	Technologie QuadCore®	oui
Adaptateur lunette	non	Rechargeable	oui	Cross & Bicross lunette	non	Liaison Bluetooth®	oui
Couleurs disponibles	8	Tuning Concept	oui	Cross & Bicross Volant	non	SecureTec®	oui

BP: Bouton de programme - Tél: Télécommande - TP: Tiroir Pile

QuadCore Speech	Traitement en HD pour entendre en toute sérénité
AudioExchange	Échange du signal entre l'appareil droit et l'appareil gauche
Directionnel iLock	Fonction directionnelle haut de gamme, l'appareil se focalise de façon précise vers l'avant.
iFocus 360	Microphone automatique pour comprendre la parole à 360°.
Intelligent Mic Morphing	Totalement automatique il surpasse les capacités des micros directionnels traditionnels
Canaux traitement	Analysent et ajustent automatiquement les paramètres sonores en temps réels
Bandes de gain	Permet davantage de précision et simplifie le contrôle d'un nombre de canaux plus important
Compression Fréquentielle 4c	Restaure l'écoute des fréquences inaudibles en les comprimant dans une zone audible
Compression 4c	Méthode de compression lente qui préserve l'enveloppe naturelle de parole
Directivité HD	Faire ressortir la parole utile lors de cocktail party
Bande passante HD	Une qualité sonore haute définition
Smart Set & Go (Régler c'est parti)	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide
Equaliseur Auto-Smart	Ajustement automatique de la réponse en fréquence selon l'environnement sonore
Gestion des Environnements	Analyse en temps réel l'environnement et ajuste les paramètres appropriés
Auto Acclimatation	Assure une amplification progressive et programmée en douceur pour une meilleure acceptation patient
Data Logging	Enregistrement de l'activité auditive pour un suivi plus précis et des réponses efficaces
Confort	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide
Anti Larsen 4c	Contrôle permanent du larsen pour davantage de gain dans toutes les situations et sans artefacts
Réduction Auto des Bruits 4c	Totalement automatique il assure un confort d'écoute durable
Auto-Vent 4c	Détecte en temps réel et annule le bruit de vent gênant
SoundSmoothing	Action rapide sur les bruits brefs et de courte durée
SoundLocator	Assure la localisation sonore en reproduisant l'effet naturel du pavillon
SoundRadiance	Apporte un meilleur confort dans les hautes fréquences
SecureTec IP67	Assure jour après jour des performances constantes
Double Anti Cérumen	C-Grid, filtres contre le cérumen simple et facile à changer
Revêtement SecureTec	Nano-revêtement intérieur et extérieur
Connectique SecureTec	Joint silicone qui empêche l'humidité et la saleté de pénétrer sur les connectiques
Joint SecureTec	Barrières microphones et rocker switch contre la saleté, l'humidité et autres micro-particules

	Emerald M 80	Emerald M 60
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	-
✓	✓	✓
40	32	
20	16	
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	-
	Emerald M 80	Emerald M 60
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
	Emerald M 80	Emerald M 60
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
	Emerald M 80	Emerald M 60
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

PRODUITS OPTIONNELS	100% de connectivité en toute liberté
Multi-connectivité	La SmartConnect assure une liaison sans fil permanente, facile à utiliser / Technologie sans fil Bluetooth pour piloter du bout des doigts / Synchronise automatiquement le signal sonore dans les deux oreilles. Très apprécié dans les environnements où le mode microphone directionnel est approprié / Facile à utiliser, elle permet des ajustements sonore ou changement de programme en toute discrétion
Rechargeable	Economique et écologique avec fonction de séchage
AutoPhone	Identifie automatiquement l'utilisation d'un téléphone portable et bascule en mode approprié (aimant nécessaire)
Bobine Téléphonique	Aides auditives dotées d'une bobine à induction, permettant l'utilisation en mode T

	Emerald M 80	Emerald M 60
SmartConnect	✓	✓
Télécommande SmartPocket	✓	✓
Chargeur SmartPower	✓	✓
AutoPhone	✓	✓
Bobine Téléphonique	✓	✓

Applications SmartConnect et SmartRemote disponibles sur :



Couleurs Disponibles



Beige, Tabac, Carbone, Granite, Gris, Perle Blanc, Bronze, Argent

[ Une gamme d'aides auditives nouvelle génération sélectionnée et distribuée par Audition Conseil. ]