




Solutions auditives, robustes, fiables et esthétiques, pour tout le monde.



Type : Micro Contour Open		Pertes auditives: légères à moyennes				LPPR > 20 Ans : 2335791 LPPR < 20 Ans : 2355084	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Vue D'ensemble)							
Niveau de sortie Max (dB)*	132	Gain Max (dB)*	65	Consommation (mA)	1	Type de Pile	312
Classe LPPR	D	Nombre de Microphones	2	Programmes d'écoute	5	Durée de Pile moyenne (H)	220/203
(*) Mesure faites selon simulateur d'oreille IEC 60118-0 - avec coude							
AUTRES CARACTERISTIQUES							
Contrôle Volume	BP	Bobine Téléphonique	oui	Compatibilité GSM	M4	Générateur de bruit	non
Marche/Arrêt	BP/TP	 Tubes Open & Dômes	oui	Coude enfant	oui	Technologie sans fil	oui
Entrée Audio	non	Nano Protection	oui	Sécurité enfant	non	Technologie TwinCore®	oui
Adaptateur lunette	oui	Rechargeable	non	Cross & Bicross lunette	non	Liaison Bluetooth®	non
Couleurs disponibles	5	Tuning Concept	oui	Cross & Bicross Volant	non	SecureTec®	oui

BP: Bouton de programme / TP: Tiroir pile

HD Speech (Parole HD)	Traitement en HD pour entendre en toute sérénité	Joy 6-2c Free	Joy 6-2c Open
Microphones HD	De la haute définition pour une intelligibilité optimale dans tous les environnements sonores	-	-
Focus 360°	Totalement automatique il surpasse les capacités des micros directionnels traditionnels	-	-
Canaux de Traitement	Analysent et ajustent automatiquement les paramètres en temps réels	12	12
Bandes d'Echantillonnage	Permet davantage de précision et simplifie le contrôle d'un nombre de canaux plus important	6	6
Compression Fréquentielle 2c	Restaure l'écoute des fréquences inaudibles en les comprimant dans une zone audible	-	-
Compression 2c	Méthode de compression lente qui préserve l'enveloppe naturelle de parole	✓	✓
MPO Multicanaux	Limiteur de sortie à canaux multiples pour davantage de confort et de sécurité auditive	-	-
Mise à Niveau Automatique	Offre une directivité optimale même dans les milieux sonores très faibles	-	-
Smart Set & Go (Régler c'est parti)	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide	Joy 6-2c Free	Joy 6-2c Open
Equaliseur Auto-Smart	Ajustement automatique de la réponse en fréquence selon l'environnement sonore	-	-
Gestion des Environnements	Analyse en temps réel l'environnement et ajuste les paramètres appropriés	✓	✓
Auto Acclimatation	Assure une amplification progressive et programmée en douceur pour une meilleure acceptation patient	-	-
Data Logging	Enregistrement de l'activité auditive pour un suivi plus précis et des réponses efficaces	-	-
Confort	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide	Joy 6-2c Free	Joy 6-2c Open
Anti Lasren Prévétif 2c	Contrôle permanent du larsen pour davantage de gain dans toutes les situations et sans artefacts	standard	standard
Réduction Auto des Bruits 2c	Totalement automatique "régler & profiter" il assure un confort d'écoute durable	standard	standard
Auto-Vent	Détecte en temps réel et annule le bruit de vent gênant	-	-
SoundSmoothing	Action rapide sur les bruits brefs et de courte durée	-	-
SoundLocator	Assure la localisation sonore en reproduisant l'effet naturel du pavillon	-	-
SoundRadiance	Apporte un meilleur confort dans les hautes fréquences en réduisant les bruits transitoires aigus	-	-
SecureTec	Assure jour après jour des performances constantes	Joy 6-2c Free	Joy 6-2c Open
Double Anti Cérumen	C-Grid, filtres contre le cérumen simple et facile à changer	✓	✓
Revêtement SecureTec	Nano-revêtement intérieur et extérieur	✓	✓
Joint SecureTec	Barrières microphones et rocker switch contre la saleté, l'humidité et autres micro-particules	✓	✓
PRODUITS OPTIONNELS	100% de connectivité en toute liberté	Joy 6-2c Free	Joy 6-2c Open
Multi Connectivité	Synchronise automatiquement le signal sonore dans les deux oreilles. Très apprécié dans les environnements où le mode microphone directionnel est approprié / Technologie sans fil compatible télécommande à LED et Smart Pocket / Facile à utiliser, elle permet des ajustements sonore où changement de programme en toute discrétion	-	-
Rechargeable (1)	Economique et écologique avec fonction de séchage	Joy 6-2c Free	Joy 6-2c Open
AutoPhone (2)	Identifie automatiquement l'utilisation d'un téléphone portable et bascule en mode approprié (aimant nécessaire)	-	-
Bobine Téléphonique (2)	Aides auditives dotées d'une bobine à induction, permettant l'utilisation en mode T	✓	-

(1) Uniquement sur Free et RIC 312 (hors strata 8)

(2) Modèle Free et Ric 312 (hors Joy 2c) en option sur intras auriculaire

⚠ AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement lié aux petites pièces - Cet aide auditive ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge.

⚠ AVERTISSEMENT : Le niveau sonore maximal en sortie pouvant être atteint s'élève à 132 dB SPL - Risque pour l'ouïe - Seul un Audioprothésiste peut assurer un ajustement précis.

Couleurs Disponibles



Beige, Granite foncé, Tabac/Granite, Gris/Granite, Argent/Granite

[Une gamme d'aides auditives nouvelle génération sélectionnée et distribuée par Audition Conseil.]