



Solutions auditives, robustes, fiables et esthétiques, pour tout le monde.

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|------------|------------------------------------|------------|--|------------|
| Type : Mini Contour Free | | Pertes auditives: légères à moyennes | | | | LPPR > 20 Ans : 2335791 LPPR < 20 Ans : 2355084 | |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Vue D'ensemble) | | | | | | | |
| Niveau de sortie Max (dB)* | 137 | Gain Max (dB)* | 67 | Consommation (mA) | 1 | Type de Pile | 13 |
| Classe LPPR | D | Nombre de Micro HD | 2 | Programmes d'écoute | 5 | Durée de Pile moyenne (H) | 203 |
| (*) Mesure faites selon simulateur d'oreille IEC 60118-0 - avec coude | | | | | | | |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | | | | | |
| Contrôle Volume | BP | Bobine Téléphonique | oui | Compatibilité GSM | M4 | Générateur de bruit | non |
| Marche/Arrêt | BP/TP | Tubes Open & Dômes | oui | Coude enfant | oui | Technologie sans fil | non |
| Entrée Audio | oui | Nano Protection | oui | Sécurité enfant | oui | Technologie TwinCore® | oui |
| Adaptateur lunette | oui | Rechargeable | non | Cross & Bicross lunette | non | Liaison Bluetooth® | non |
| Couleurs disponibles | 5 | Tuning Concept | oui | Cross & Bicross Volant | non | SecureTec® | oui |

BP: Bouton de programme / TP: Tiroir pile

| HD Speech (Parole HD) | Traitement en HD pour entendre en toute sérénité | Joy 6-2c Free | Joy 6-2c Open |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Microphones HD | De la haute définition pour une intelligibilité optimale dans tous les environnements sonores | - | - |
| Focus 360° | Totalement automatique il surpasse les capacités des micros directionnels traditionnels | - | - |
| Canaux de Traitement | Analysent et ajustent automatiquement les paramètres en temps réels | 12 | 12 |
| Bandes d'Echantillonnage | Permet davantage de précision et simplifie le contrôle d'un nombre de canaux plus important | 6 | 6 |
| Compression Fréquentielle 2c | Restaure l'écoute des fréquences inaudibles en les comprimant dans une zone audible | - | - |
| Compression 2c | Méthode de compression lente qui préserve l'enveloppe naturelle de parole | ✓ | ✓ |
| MPO Multicanaux | Limiteur de sortie à canaux multiples pour davantage de confort et de sécurité auditive | - | - |
| Mise à Niveau Automatique | Offre une directivité optimale même dans les milieux sonores très faibles | - | - |
| Smart Set & Go (Régler c'est parti) | Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide | Joy 6-2c Free | Joy 6-2c Open |
| Equaliseur Auto-Smart | Ajustement automatique de la réponse en fréquence selon l'environnement sonore | - | - |
| Gestion des Environnements | Analyse en temps réel l'environnement et ajuste les paramètres appropriés | ✓ | ✓ |
| Auto Acclimatation | Assure une amplification progressive et programmée en douceur pour une meilleure acceptation patient | - | - |
| Data Logging | Enregistrement de l'activité auditive pour un suivi plus précis et des réponses efficaces | - | - |
| Confort | Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide | Joy 6-2c Free | Joy 6-2c Open |
| Anti Lasren Prévétif 2c | Contrôle permanent du larsen pour davantage de gain dans toutes les situations et sans artefacts | standard | standard |
| Réduction Auto des Bruits 2c | Totalement automatique "régler & profiter" il assure un confort d'écoute durable | standard | standard |
| Auto-Vent | Détecte en temps réel et annule le bruit de vent gênant | - | - |
| SoundSmoothing | Action rapide sur les bruits brefs et de courte durée | - | - |
| SoundLocator | Assure la localisation sonore en reproduisant l'effet naturel du pavillon | - | - |
| SoundRadiance | Apporte un meilleur confort dans les hautes fréquences en réduisant les bruits transitoires aigus | - | - |
| SecureTec | Assure jour après jour des performances constantes | Joy 6-2c Free | Joy 6-2c Open |
| Double Anti Cérumen | C-Grid, filtres contre le cérumen simple et facile à changer | ✓ | ✓ |
| Revêtement SecureTec | Nano-revêtement intérieur et extérieur | ✓ | ✓ |
| Joints SecureTec | Barrières microphones et rocker switch contre la saleté, l'humidité et autres micro-particules | ✓ | ✓ |

| PRODUITS OPTIONNELS | 100% de connectivité en toute liberté | Joy 6-2c Free | Joy 6-2c Open |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Multi Connectivité | Synchronise automatiquement le signal sonore dans les deux oreilles. Très apprécié dans les environnements où le mode microphone directionnel est approprié / Technologie sans fil compatible télécommande à LED et Smart Pocket / Facile à utiliser, elle permet des ajustements sonore où changement de programme en toute discrétion | - | - |
| Rechargeable (1) | Economique et écologique avec fonction de séchage | Joy 6-2c Free | Joy 6-2c Open |
| AutoPhone (2) | Identifie automatiquement l'utilisation d'un téléphone portable et bascule en mode approprié (aimant nécessaire) | - | - |
| Bobine Téléphonique (2) | Aides auditives dotées d'une bobine à induction, permettant l'utilisation en mode T | ✓ | - |

(1) Uniquement sur Free et RIC 312 (hors strata 8)

(2) Modèle Free et Ric 312 (hors Joy 2c) en option sur intras auriculaire

⚠️ **AVERTISSEMENT :** Risque d'étouffement lié aux petites pièces - Cet aide auditive ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge.

⚠️ **AVERTISSEMENT :** Le niveau sonore maximal en sortie pouvant être atteint s'élève à 132 dB SPL - Risque pour l'ouïe - Seul un Audioprothésiste peut assurer un ajustement précis.

Couleurs Disponibles



Beige, Granite foncé, Tabac/Granite, Gris/Granite, Argent/Granite

[Une gamme d'aides auditives nouvelle génération sélectionnée et distribuée par Audition Conseil.]