



Solutions auditives, robustes, fiables et esthétiques, pour tout le monde.

Type : Contour Puissant		Pertes auditives: moyennes à sévères				LPPR > 20 Ans : 2335791 LPPR < 20 Ans : 2355084	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Vue D'ensemble)							
Niveau de sortie Max (dB)*	139	Gain Max (dB)*	78	Consommation (mA)	1.3	Type de Pile	13
Classe LPPR	D	Nombre de Microphones	2	Programmes d'écoute	4	Durée de Pile moyenne (H)	170/220
(*) Mesure faites selon simulateur d'oreille IEC 60118-0 - avec coude sans filtre							
AUTRES CARACTERISTIQUES							
Contrôle Volume	BP/Tél	Bobine Téléphonique	oui	Compatibilité GSM	M4	Générateur de bruit	non
Marche/Arrêt	BP/Tél/TP	 Tubes Open, Dômes, Embout	oui	Coude enfant	oui	Technologie sans fil	non
Entrée Audio	oui	Nano Protection	oui	Sécurité enfant	oui	Technologie TwinCore®	oui
Adaptateur lunette	oui	Rechargeable	non	Cross & Bicross lunette	non	Liaison Bluetooth®	non
Couleurs disponibles	5	Tuning Concept	oui	Cross & Bicross Volant	non	SecureTec®	oui

BP : Bouton de programme / Tél : Télécommande / TP : Tiroir pile

HD Speech (Parole HD)	Traitement en HD pour entendre en toute sérénité	Joy 8-2c - P
Microphones HD	De la haute définition pour une intelligibilité optimale dans tous les environnements sonores	-
Focus 360°	Totalement automatique il surpasse les capacités des micros directionnels traditionnels	-
Canaux de Traitement	Analysent et ajustent automatiquement les paramètres en temps réels	16
Bandes d'Echantillonnage	Permet davantage de précision et simplifie le contrôle d'un nombre de canaux plus important	8
Compression Fréquentielle 2c	Restaure l'écoute des fréquences inaudibles en les comprimant dans une zone audible	-
Compression 2c	Méthode de compression lente qui préserve l'enveloppe naturelle de parole	✓
MPO Multicanaux	Limiteur de sortie à canaux multiples pour davantage de confort et de sécurité auditive	✓
Mise à Niveau Automatique	Offre une directivité optimale même dans les milieux sonores très faibles	✓
Smart Set & Go (Régler c'est parti)	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide	Joy 8-2c - P
Equaliseur Auto-Smart	Ajustement automatique de la réponse en fréquence selon l'environnement sonore	-
Gestion des Environnements	Analyse en temps réel l'environnement et ajuste les paramètres appropriés	✓
Auto Acclimatation	Assure une amplification progressive et programmée en douceur pour une meilleure acceptation patient	-
Data Logging	Enregistrement de l'activité auditive pour un suivi plus précis et des réponses efficaces	✓
Confort	Pour une utilisation simple, sans souci et plus rapide	Joy 8-2c - P
Anti Lasren Prévétif 2c	Contrôle permanent du larsen pour davantage de gain dans toutes les situations et sans artefacts	✓
Réduction Auto des Bruits 2c	Totalement automatique "régler & profiter" il assure un confort d'écoute durable	✓
Auto-Vent	Détecte en temps réel et annule le bruit de vent gênant	✓
SoundSmoothing	Action rapide sur les bruits brefs et de courte durée	-
SoundLocator	Assure la localisation sonore en reproduisant l'effet naturel du pavillon	-
SoundRadiance	Apporte un meilleur confort dans les hautes fréquences en réduisant les bruits transitoires aigus	-
SecureTec	Assure jour après jour des performances constantes	Joy 8-2c - P
Double Anti Cérumen	C-Grid, filtres contre le cérumen simple et facile à changer	✓
Revêtement SecureTec	Nano-revêtement intérieur et extérieur	✓
Joints SecureTec	Barrières microphones et rocker switch contre la saleté, l'humidité et autres micro-particules	✓
PRODUITS OPTIONNELS	100% de connectivité en toute liberté	Joy 8-2c - P
Multi Connectivité	Synchronise automatiquement le signal sonore dans les deux oreilles. Très apprécié dans les environnements où le mode microphone directionnel est approprié / Technologie sans fil compatible télécommande à LED et Smart Pocket / Facile à utiliser, elle permet des ajustements sonore où changement de programme en toute discrétion	
Pédiatrique (1)	Sécurité enfant avec blocage du logement de pile - Coude de petite taille - Sabot audio reconnu automatiquement	✓
AutoPhone (2)	Identifie automatiquement l'utilisation d'un téléphone portable et bascule en mode approprié (aimant nécessaire)	-
Bobine Téléphonique (2)	Aides auditives dotées d'une bobine à induction, permettant l'utilisation en mode T	✓

(1) Uniquement sur les modèles P
(2) Modèle Free et Ric 312 (hors Joy 2c)
en option sur intras auriculaire

AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement lié aux petites pièces - Cet aide auditive ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge.
AVERTISSEMENT : Le niveau sonore maximal en sortie pouvant être atteint s'élève à 132 dB SPL - Risque pour l'ouïe - Seul un Audioprothésiste peut assurer un ajustement précis.



Beige, Granite foncé, Tabac/Granite, Gris/Granite, Argent/Granite

[Une gamme d'aides auditives nouvelle génération sélectionnée et distribuée par Audition Conseil.]